

# アルコール検知器



吹きかけ式



最小表示単位  
0.005mg/L



測定タイミング  
電子音

使い方はとっても簡単!

「ふーっ」と息を吹きかけるだけで体内残留アルコール濃度が分かります。

見やすいLCD(液晶ディスプレイ)表示

バックライト付きで暗い場所でも測定数値が見やすく便利です。



\*1 使用回数が1000回を超えると、表記が「0000」となり自動OFFで使用できなくなります。新しい製品に取り換えてください。



持ち運びに便利な小型軽量タイプ

- 息を吹きかけるだけで、呼気中のアルコール濃度を確認できる。
- 電源ボタンを押して約5秒間、息を吹きかけるだけ。
- 測定開始タイミング・測定完了を電子音でお知らせ。
- 白ナンバー事業者の飲酒検査義務化に対応。

安全運転管理者による  
運転者の運転前後のアルコールチェックが  
令和4年4月より  
「義務化」されます。

令和4年4月1日施行

- ✓ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- ✓ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

令和4年10月1日施行

- ✓ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器\*を用いて行うこと
- ✓ アルコール検知器を常時有効に保持すること

\*呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

電源	単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)	形態	ハンディ型
本体寸法	約105×32×17MM	表示方式	LCDデジタル表示
本体重量	約28g(乾電池含まず)		0.000mg/L~1.000mg/L (0.050mg/L未満は0.000mg/L表示)
タイプ	自己管理型	表示単位	0.005mg/L
使用温度	0°C~35度(結露なき事)	センサー寿命	購入後1年経過または1,000回使用
保管温度	-10度~50°C(結露なき事)	特徴	測定開始タイミング・測定完了を電子音でお知らせ
主な材質	本体ケース:ABS	セット内容	●本体 ●収納ポーチ ●取扱説明書・保証書
検知方式	半導体ガスセンサー		